



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații în care se cer o mai bună redare a culorii (față de culorile standard) și o eficacitate sporită și în care spațiul este limitat, de exemplu, în iluminatul holurilor, al casei scării în imobile, iluminat integrat în piese de mobilier, oglinzi și dulapuri suspendate, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Baza elementului de fixare	G5	82	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere		
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	10.000 ore		
Date tehnice lumină		Funcționare și sistem electric	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Consum de curent	7,1 W
Flux luminos	450 lm	Curent lampă (nom.)	0,145 A
Denumirea culorii	Alb incandescent	Tensiune (nom.)	56 V
Coordonată cromatică X (nom.)	0,463	Tensiune (nom.)	56 V
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,42		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K	Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Randament luminos (nominal) (nom.)	59 lm/W	Cu reglarea intensității luminoase	Da

MASTER TL Mini Super 80

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,5 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423494
Date despre produs	
Nume comandă produs	MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX


Numele complet al produsului	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC
Full EOC	871150070474027
Cod de comandă	70474027
Număr material (12NC)	928001008250
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500704740
Numărător SAP – Pachete per exterior	250
EAN/UPC – Cutie	8711500716361

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/827 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

