



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

TL-mini (rördiameter 16 mm) är en väldigt liten ljuskälla som möjliggör minimering av systemet, samt drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där bättre färgåtergivning och effektivitet (jämfört med standardfärger) krävs och där utrymmet är begränsat, t ex hallar, trapphusbelysning i flerbostadshus, belysning inbyggd i möbler, speglar och skåp, skyltbelysning och nödbelysning.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	5000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	10000 h
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	470 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Bibehållet ljusflöde 10 000 tim (nom)	71 %
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	85 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	77 %
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	59 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	82
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W

Lampström (nom)	0,145 A
Spänning (nom)	56 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150070474027
Beställningsproduktnamn	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500704740
Beställningsnummer	70474027
E-nummer	8343650
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	250


MASTER TL Mini Super 80

Materialnummer (12NC)	928001008250
Nettovikt (stykke)	27,000 g
ILCOS kod	FD-8/27/1B-E-G5

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL 8W/827

Fotometriska data



Ljulfärg /827

Ljulfärg /827

