



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Tyto miniaturní TL zářivky (průměr trubice 16 mm) se vyznačují malými rozměry, což umožňuje miniaturní provedení a nabízí možnost napájení pomocí nízkonapětového stejnosměrného zdroje. Tyto zářivky jsou ideální pro použití na místech, kde je vyžadováno lepší barevné podání a vyšší účinnost a kde je omezený prostor, jako jsou chodby, schodiště v bytových domech, vestavby do nábytku, zrcadel a skříní a signalizační a nouzové osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G5
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	450 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W

Index podání barev (CRI)	82
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	7,1 W
Proud zdroje (jmen.)	0,145 A
Napětí (jmen.)	56 V
Napětí (jmen.)	56 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL Mini Super 80


Certifikace a použití		Full EOC	
Třída energetické účinnosti	G	Objednací kód	871150071638527
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,5 mg	Číslo materiálu (12NC)	71638527
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg	Místní kód	928001008350
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh	Číslování SAP – počet v balení	TL883
Registrační číslo databáze EPREL	423495	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	1
Označení a balení		Číslování SAP – balení v krabičce	8711500716385
Objednací název produktu	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	Pouzdro – EAN/UPC	250
Celý název výrobku	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC		8711500716408

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

