



# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16 mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa värintoistoa ja tehokkuutta (verrattuna Standard Colors -lamppuihin) ja joissa tilaa on rajoitetusti. Näitä ovat esimerkiksi aulat, kerrostalojen porraskäytävät, huonekalujen, peilien ja kaappien kiinteä valaistus, kyltit ja turvavalistus.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5 [ G5]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	5000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	10000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Valovirran pysyvyys 10 000 h (nim.)	71 %
Valovirran pysyvyys 2 000 h (nim.)	85 %
Valovirran pysyvyys 5 000 h (nim.)	77 %
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	59 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	85

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Lampun virta (nim.)	0,145 A
Jännite (nim.)	56 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150071638527
Tilaustuotteen nimi	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - tuote	8711500716385
Tilauuskoodi	71638527

## MASTER TL Mini Super 80


Sähkönumero	4922369
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	250
Materiaalinumero (12NC)	928001008350

Nettopaino (kappale)	27,000 g
ILCOS Code	FD-8/30/1B-E-G5

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



### Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

### TL 8W/830

### Valonjakotiedot



### Värisävy /830

### Värisävy /830

