



# MASTER TL Mini 80 kleuren

## MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) are vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [ G5]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [ CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	71 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	77 %
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	59 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Lampstroom (nom.)	0,145 A
Spanning (nom.)	56 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150071638527
Productnaam voor bestelling	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500716385

## MASTER TL Mini 80 kleuren


Bestelcode	71638527
Local Code	TL8W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928001008350

Netto gewicht (per stuk)	27,000 g
ILCOS Code	FD-8/30/1B-E-G5

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

### TL 8W/830

### Fotometrische gegevens

