



TL Mini Blacklight Blue

TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

Varování a bezpečnost


- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Mechanické a materiály	
Patice krytky	G5	Tvar žárovky	T5
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h	Označení a balení	
Světelně technické		Objednací název produktu	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Kód barvy	108 [08 lead free glass]	Celý název výrobku	TL 8W BLB 1FM/10X25CC
Barevné konstrukce	Blacklight Blue	Full EOC	871150095104527
Provozní a elektrické		Objednací kód	95104527
Spotřeba energie	7,1 W	Číslo materiálu (12NC)	928001010803
Proud zdroje (jmen.)	0,145 A	Místní kód	TL8108
Napětí (jmen.)	56 V	Číslování SAP – počet v balení	1
Napětí (jmen.)	56 V	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500951045
		Číslování SAP – balení v krabici	250
		Pouzdro – EAN/UPC	8711500951038


TL Mini Blacklight Blue

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL 8W BLB 1FM/10X25CC

