



# TUV TL Mini

## TUV 8W FAM/10X25BOX

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

### Données du produit


Informations générales		Mécanique et boîtier	
Culot	G5	Forme de l'ampoule	T16
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h		
Données techniques de l'éclairage		Approbation et application	
Code couleur	TUV	Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Couleur	- [Non précisé]		
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %	UV	
		Rayonnement UV-C à 100 heures	2,5 W
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	7,1 W	Nom du produit de la commande	TUV 8W FAM/10X25BOX
Courant lampe (nom.)	0,145 A	Nom de produit complet	TUV 8W FAM/10X25BOX
Tension (nom.)	56 V	Full EOC	871150062368327
Tension (nom.)	56 V	Code de commande	928001104013
		Code 12NC	928001104013

## TUV TL Mini

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500623683
Conditionnement par carton	250


EAN/UPC - Boîte	8711500623706
-----------------	---------------

### Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

