



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL MINI 15W/09 /10X25CC

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S 和 PL-L 光源的光譜經過最佳化,正好符合居家 飛蚊的眼睛敏感度,是捕捉蚊蟲的最佳選擇。這類光源幾乎不會發出任何 UV-B,因此絕對 安全。更棒的是,這類光源在業界的含汞量最低,而且 100% 無鉛,是極佳的環保選擇。此外,提供的外型尺寸 (直管型 (T5、T8、T12)、環型 (TL-E) 和小型 (PL-S/PL-L)) 和瓦數選擇也相當多元,方便您製作各種款式的捕蚊燈。

安全提示

・燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形,請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器,最好使用手套)。碎 片須放置於密封塑膠袋內,並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据


一般資訊		
燈座基底	G5 [G5]	
照明技術		
色碼	09	
色彩名稱	光化	
1000 小時後的 UV 衰減	40 %	
500 小時後的 UV 衰減	30 %	
運轉與電力		
耗電量	13 W	
燈具電流 (標稱)	0.35 A	
電壓 (標稱)	46 V	
電壓 (標稱)	46 V	

UV				
UV-A 輻射 100Hr (IEC)	2 W			
產品資料				
下訂產品名稱	Actinic BL TL MINI 15W/09 /10X25CC			
完整產品名稱	Actinic BL TL MINI 15W/09 /10X25CC			
完整產品代碼	871150086677627			
訂單代碼	928001200911			
材質 Nr. (12NC)	928001200911			
分子 - 每個包裝的數量	1			
EAN/UPC - 產品/案例	8711500866776			
分子 - 每一外盒包装	250			
EAN/UPC - 箱	8711500866936			

Datasheet, 2023, 四月 14 要更改的数据主题

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/09 /	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm
10X25CC					

