



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G5	Energieverbrauch	15 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0.40 A
Farbcode	10	Spannung (Nom)	43 V
Lichtfarbe	Aktinisch	Spannung (Nom)	43 V
UV-Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	40 %	Mechanik und Gehäuse	
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	45 %	Kolbenform	T16 [T 16 mm]
UV-Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	30 %		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC
Gesamtbezeichnung des Produkts	ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX
Gesamt-Produktcode	871150095148927
Bestellcode	95148927


Material-Nr. (12NC)	928001201030
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951489
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500951502

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC

