



# Actinique BL

## ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX

Lampes fluorescentes tubulaires à vapeur de mercure à basse pression

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


### Données du produit

| Informations générales            |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Culot                             | G5            |
| Données techniques de l'éclairage |               |
| Code couleur                      | 10            |
| Désignation de la couleur         | Actinic       |
| Dépréciation UV à 1000 heures     | 40 %          |
| Dépréciation UV à 2000 heures     | 45 %          |
| Dépréciation UV à 500 heures      | 30 %          |
| Fonctionnement et électricité     |               |
| Consommation électrique           | 15 W          |
| Courant lampe (nom.)              | 0.40 A        |
| Tension (nom.)                    | 43 V          |
| Tension (nom.)                    | 43 V          |
| Mécanique et boîtier              |               |
| Forme de la lampe                 | T16 [T 16 mm] |

| UV                                |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Rayonnement UV-A 100 heures (CEI) | 3 W                                |
| Données du produit                |                                    |
| Nom du produit de la commande     | Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC |
| Nom de produit complet            | ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX     |
| Code EOC                          | 871150095148927                    |
| Code de commande                  | 95148927                           |
| Code 12NC                         | 928001201030                       |
| Quantité par pack                 | 1                                  |
| Code EAN – Produit/Boîte          | 8711500951489                      |
| Conditionnement par carton        | 250                                |
| Codes EAN/UPC – Boîte             | 8711500951502                      |


# Actinique BL

## Schéma dimensionnel



| Product                             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Actinic BL TL MINI 15W/10 / 10X25CC | 16 mm   | 288.3 mm | 295.4 mm | 293.0 mm | 302.5 mm |

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC

