



TL Mini consumer products

TL MINI 13W/33-640 1PP/10

They come in different wattages and colors with moderate (/33) to good (/827) light quality.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	4000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	8000 h
Popis systému	ne [-]
Light Technical	
Kód barvy	33-640
Světelný tok (jmen.)	930 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Jmenovitý světelný tok 10000 hod. (jmen.)	58 %
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	85 %
Jmenovitý světelný tok 5000 hod. (jmen.)	70 %
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4100 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	60
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Napětí (jmen.)	90 V


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150062698125
Objednávací název produktu	TL Mini 13W/33-640 1PP/10
EAN/UPC – výrobek	8711500626981
Objednávací kód	62698125
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	928001503313
Celková hmotnost (kus)	40,200 g
ILCOS Code	FD-13/41/2B-E-G5

TL Mini consumer products

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 1PP/10	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL Mini 13W/33-640

Fotometrické údaje



Barva světla /33-640



Barva světla /33-640

