



TL Mini consumer products



TL MINI 13W/33-640 1PP/10

Dostępne w różnych wartościach mocy w watach i kolorach, o jakości światła od umiarkowanej (/33) do dobrej (/827).

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Napięcie (Nom)	
Podstawa-nasadka	G5	90 V	90 V
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere		
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	8 000 h		
Dane techniczne oświetlenia		Układy sterowania i ściemnianie	
Kod barwy	33-640	Z możliwością przyciemniania	Tak
Strumień Świetlny	835 lm		
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)		
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Mechanika i korpus	
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38	Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	71 lm/W	Certyfikaty i zastosowania	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	59	Klasa Efektywności Energetycznej	G
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,5 mg
Zużycie energii	13,1 W	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg
Lamp Current (Nom)	0,170 A	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
		Numer Rejestracyjny EPREL	423497
		Dane techniczne produktu	
		Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 13W/33-640 1PP/10


TL Mini consumer products

Pełna nazwa produktu	TL MINI 13W/33-640 1PP/10
Full EOC	871150062698125
Kod zamówienia	62698125
Materiał Nr (12NC)	928001503313
Numerator - Quantity Per Pack	1


EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500626981
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8711500262110

Rysunki techniczne

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 1PP/10	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour – TL Mini 13W/33-640 1PP/10

