



TL Mini Standard

TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, szklidłów i awaryjnego.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	4000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	8000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	8000 h
Opis systemu	niedostępny [-]
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	33-640
Strumień świetlny (Nom)	930 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	58 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	85 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4100 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	71 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	60
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	13.0 W

Prąd lampy (Nom)	0,170 A
Napięcie (Nom)	90 V
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150070475727
Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 13W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500704757
Kod zamówienia	70475727
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	250
Materiał Nr (12NC)	928001503340
Waga netto (szk.)	50,340 g

TL Mini Standard


ILCOS Code

FD-13/41/2B-E-G5

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL Mini 13W/33-640

Dane fotometryczne



Barwa Światła /33-640

Barwa Światła /33-640

