



TL Mini Standardfarben

TL Mini 13W/54-765 1FM/10X25CC

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G5 [G5]		0,170 A
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	4000 h	Spannung (Nom)	90 V
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	8000 h	Dimmen	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom)	8000 h	Dimmbar	Ja
Systembeschreibung	na [-]	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichttechnische Daten		Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Farbcode	54-765	Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
Lichtstrom (Nom)	740 lm	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Lichtfarbe	Cool Daylight	Produktdaten	
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	58 %	Gesamt-Produktcode	871150071671227
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	85 %	Bestell-Produktname	TL Mini 13W/54-765 FAM/10X25BOX
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	70 %	EAN/UPC - Produkt	8711500716712
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6200 K	Bestellcode	71671227
Nennlichtausbeute (Nom)	57 lm/W	Anzahl pro Verpackung	1
Farbwiedergabeindex (Nom.)	75	Anzahl pro Umverpackung	250
Elektrische Kenndaten		Material-Nr. (12NC)	928001505440
Power (Rated) (Nom)	13.0 W	Nettogewicht (Einzelteil)	50,340 g

TL Mini Standardfarben


ILCOS Code

FD-13/62/2A-E-G5

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL Mini 13W/54-765

Photometrische Daten



Lichtfarbe /54-765

Lichtfarbe /54-765

