



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

MASTER TL Mini Super 80 mit 16 mm Röhrendurchmesser und kleinen Abmessungen ermöglicht ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine verbesserte Farbwiedergabe und Lichtausbeute (gegenüber Standardfarben) benötigt wird und wenig Platz zur Verfügung steht.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Sockel	G5	82	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbrauch	13,1 W
Lichtstrom	1.000 lm	Lampenstrom (Nom)	0,170 A
Lichtfarbe	Glühlampenweiß	Spannung (Nom)	90 V
Farbkoordinate X (Nom)	0,463	Spannung (Nom)	90 V
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Lichtregelung und Dimmen	
Nennlichtausbeute (nom.)	77 lm/W	Dimmbar	Ja
		Mechanik und Gehäuse	
		Kolbenform	T5

MASTER TL Mini Super 80

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423501
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC


Gesamt-Produktcode	871150070476427
Bestellcode	70476427
Material-Nr. (12NC)	928001508250
Lokaler Bestellcode	TL1382
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500704764
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500716798

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 13W/827 FAM/10X25BOX

