



MASTER TL Mini 80 kleuren

MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) are vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lampvoet	G5 [G5]	Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	4000 h	Lampstroom (nom.)	0,170 A
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8000 h	Spanning (nom.)	90 V
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	8000 h		
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom (nom.)	1000 lm		
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)	Goedkeuring en Toepassing	
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	71 %	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %	Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	77 %	Energieverbruik kWh/1000 uur	14 kWh
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	77 lm/W	Productgegevens	
Kleurweergave-index (nom.)	85	Volledige productcode	871150071685927
		Productnaam voor bestelling	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX
		EAN/UPC - Product	8711500716859

MASTER TL Mini 80 kleuren


Bestelcode	71685927
Local Code	TL13W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928001508450

Netto gewicht (per stuk)	40,200 g
ILCOS Code	FD-13/40/1B-E-G5

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL 13W/840

Fotometrische gegevens

