



TUV TL Mini

TUV 16W FAM/10X25BOX

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Срок эксплуатации (ном.)	9 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Не указано]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	15 В
Ток лампы (ном.)	0,4 А
Напряжение (ном.)	43 Вт
Напряжение (ном.)	43 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T16 [Т 16 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-С после 100 ч	4,2 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TUV 16W FAM/10X25BOX
Полное название продукта	TUV 16W FAM/10X25BOX
Полный код продукта	871150063869427
Код заказа	928002004013
Материал № (12NC)	928002004013
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500638694
Нумератор — упаковок на внешний короб	250
EAN/UPC — короб	8711500638717

TUV TL Mini

Чертеж размеров



Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W FAM/10X25BOX

