



Flexo Print

Actinic BL TL-K 40W/10-R

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	2000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	2000 h

Lichttechnische Daten

Farbcode	10-R
Lichtfarbe	Ultra Violet A
Farbkoordinate X (Nom)	220
Farbkoordinate Y (Nom)	200
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	10 %
Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	20 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	30 %

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	40.5 W
Lampenstrom (Nom)	0,86 A
Spannung (Nom)	50 V

UV-Beständigkeit

UV-A/UV-B (IEC)	0,1 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	7,4 W
UV-A-Strahlung 0 Std. (IEC)	8,0 W

Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871150061223640
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-K 40W/10-R
EAN/UPC - Produkt	8711500612236
Bestellcode	61223640
Local Code	TLK4010R
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928004101029
Nettogewicht (Einzelteil)	156,000 g

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Flexo Print

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

R

TL-K 40W/10-R UVA-1

Photometrische Daten



Lichtfarbe /10-R

