



Flexo Print

TL 100W/10-R UV-A

Lysrör

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Phototherapy
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2000 h
Livslängd (nom)	1000 h
Ljusteknik	
Färgkod	10-R
Färgbeteckning	UV-A
Kromaticitetskoordinat X (nom)	220
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	200
Ljusnedgång efter 500 timmar	10 %
Ljusnedgång efter 1 000 timmar	20 %
UV-nedgång efter 2 000 tim	30 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	100 W
Lampström (nom)	0,97 A
Spänning (nom)	122 V


Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	13,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	26,0 W
UV-A-strålning 0 tim (IEC)	28,0 W
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150061281640
Beställningsproduktnamn	TL 100W/10-R UV-A
EAN/UPC – Produkt	8711500612816
Beställningsnummer	61281640
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928006901029
Nettovikt (stycke)	391,600 g

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Flexo Print



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 100W/10-R UV-A	40,5 mm	1763,8 mm	1770,9 mm	1768,5 mm	1778 mm

TL 100W UV-A 1R

Fotometriska data



Ljutfärg /10-R

