



Flexo Print

TL 60W/10-R 1SL/25

Lysrör

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Reprografi (R)
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2000 h
Livslängd (nom)	1000 h
Ljusteknik	
Färgkod	10-R
Färgbeteckning	UV-A
Kromaticitetskoordinat X (nom)	222
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	210
Ljusnedgång efter 500 timmar	10 %
Ljusnedgång efter 1 000 timmar	15 %
UV-nedgång efter 2 000 tim	30 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	62 W
Lampström (nom)	0,7 A
Spänning (nom)	102 V


Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	13,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	15,8 W
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150061572540
Beställningsproduktnamn	TL 60W/10-R SLV/25
EAN/UPC – Produkt	8711500615725
Beställningsnummer	61572540
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928008401003
Nettovikt (stycke)	260,200 g

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Flexo Print



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL 60W/10-R

Fotometriska data



Ljusfärg /10-R

