



Super Actinic /03

TL 140W/03

Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

| Общая информация | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Цоколь | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Срок службы до 50 % отказов (ном.) | 3 000 часов |

| Технические характеристики освещения | |
|--------------------------------------|---------------|
| Код цвета | 03 |
| Обозначение цвета | Super Actinic |
| Координата цветности X (ном.) | 175 |
| Координата цветности Y (ном.) | 45 |
| Снижение УФ-потока после 1000 ч | 30 % |
| Снижение УФ-потока после 2000 ч | 40 % |
| Снижение УФ-потока после 500 ч | 20 % |

| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
|---|--------|
| Энергопотребление | 140 В |
| Ток лампы (ном.) | 1,46 А |
| Напряжение (ном.) | 118 Вт |
| Напряжение (ном.) | 118 Вт |

| Механические компоненты и корпус | |
|----------------------------------|---------------|
| Форма колбы | T38 [T 38 мм] |

| УФ-излучение | |
|----------------------------|--------|
| Излучение УФ-А 100 ч (МЭК) | 1,00 В |


| Данные об изделии | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Название продукта для заказа | TL 140W/03 |
| Полное название продукта | TL 140W/03 |
| Полный код продукта | 871150072094840 |
| Код заказа | 928012700303 |
| Материал № (12NC) | 928012700303 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| EAN/UPC — продукт/короб | 8711500720948 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 25 |
| EAN/UPC — короб | 8711500720955 |

Super Actinic /03

Чертеж размеров

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| TL 140W/03 | 40,5 мм | 1 500 мм | 1 507,1 мм | 1 504,7 мм | 1 514,2 мм |

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TL 140W/03

