



Atrapainsectos

Actinic BL TL-DK 30W/10

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	2.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	2.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	10
Designación de color	Actinic
Coordenada X de cromacidad (Nom)	225
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	230
Depreciación de UV a 1000 h	25 %
Depreciación de UV a 2000 h	40 %
Depreciación de UV a 500 h	15 %
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	30 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,805 A
Voltaje (nom.)	45 V
Voltaje (nom.)	45 V
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T26 [T 26 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,0 mg
UV	
Radiación UV-A 100 horas (IEC)	6,6 W
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL
Nombre completo del producto	Actinic BL TL-DK 30W/10
Full EOC	871150089346840
Código de pedido	89346840
Código 12NC	928019501029
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500893468
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500893475


Atrapainsectos

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

