



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 30W/10

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	2.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	2.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	225
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	230
UV-afname bij 1.000 uur	25 %
UV-afname bij 2.000 uur	40 %
UV-afname bij 500 uur	15 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	30 W
Lampstroom (nom.)	0,805 A
Spanning (nom.)	45 V
Spanning (nom.)	45 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T26 [T 26 mm]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
UV	
UV-A-straling 100 uur (IEC)	6,6 W

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)


Productgegevens

Productnaam voor bestelling	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL
Volledige productnaam	Actinic BL TL-DK 30W/10
Full EOC	871150089346840
Bestelcode	89346840
Materiaalnr. (12NC)	928019501029
Lokale code	TLDK30W10


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500893468
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500893475

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

