



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 30W/10

Lysrör med diameter på 38, 26 respektive 16mm Finns även med en skyddande "silikonstrumpa" (Secura)

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Insect traps
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2000 h
Livslängd (nom)	2000 h

Ljusteknik

Färgkod	10
Färgbeteckning	Aktiniskt blå
Kromaticitetskoordinat X (nom)	225
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	230
Ljusnedgång efter 500 timmar	15 %
Ljusnedgång efter 1 000 timmar	25 %
UV-nedgång efter 2 000 tim	40 %

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	30 W
Lampström (nom)	0,805 A
Spänning (nom)	45 V

Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	02 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	6,6 W

Produktdata


Fullständig produktkod	871150089346840
Beställningsproduktnamn	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 ISL
EAN/UPC - Produkt	8711500893468
Beställningsnummer	89346840
Räknare - Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928019501029
Nettovikt (stycke)	59,600 g

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 ISL	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TL-DK 30W/10

Fotometriska data



Ljusfärg /10

