



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkoordinate Y (nom.)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	230	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9'000 Stunde(n)	Betrieb und Elektrik	
Nutzlebensdauer (Nom.)	5'000 Stunde(n)	Energieverbrauch	36 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom.)	0.865 A
Farbcode	10	Spannung (Nom.)	50 V
Lichtfarbe	Aktinisch	Spannung (Nom.)	50 V
Farbkoordinate X (Nom.)	225		


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T26 [T 26 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	8.0 mg
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	8.8 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25


Gesamtbezeichnung des Produkts	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Gesamt-Produktcode	872790086083200
Bestellcode	86083200
Material-Nr. (12NC)	928019701003
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900860832
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8727900860849

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm



Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

