



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Spannung (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		50 V
Hauptanwendungsgebiet	Reprographie (R)	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	9000 h	Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg
Nutzlebensdauer (Nom)	5000 h	UV-Beständigkeit	
Lichttechnische Daten		UV-A/UV-B (IEC)	0,2 %
Farbcode	10	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	8,8 W
Lichtfarbe	Actinic	Produktdaten	
Farbkoordinate X (Nom)	225	Gesamt-Produktcode	872790086083200
Farbkoordinate Y (Nom)	230	Bestell-Produktname	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Elektrische Kenndaten		EAN/UPC - Produkt	8727900860832
Power (Rated) (Nom)	36 W	Bestellcode	86083200
Lampenstrom (Nom)	0,865 A	Anzahl pro Verpackung	1
		Anzahl pro Umverpackung	25


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Material-Nr. (12NC)	928019701003
Nettogewicht (Einzelteil)	68,900 g

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-DK 36W/10

Photometrische Daten



Lichtfarbe /10

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

