



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Lysrör med diameter på 38, 26 respektive 16mm Finns även med en skyddande "silikonstrumpa" (Secura)

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Reprografi (R)
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	9000 h
Livslängd (nom)	5000 h

### Ljusteknik

Färgkod	10
Färgbeteckning	Aktiniskt blå
Kromaticitetskoordinat X (nom)	225
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	230

### Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	36 W
Lampström (nom)	0,865 A
Spänning (nom)	50 V

### Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8,0 mg
--------------------------------	--------

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	8,8 W

### Produktdata


Fullständig produktkod	872790086083200
Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
EAN/UPC – Produkt	8727900860832
Beställningsnummer	86083200
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928019701003
Nettovikt (stycke)	68,900 g

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



### Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-DK 36W/10

### Fotometriska data



Ljusfärg /10

