



MASTER Actinic BL TL-D

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

The Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) family is an ideal choice for insect traps. These lamps have the perfect spectrum for attracting insects. Also, they have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Furthermore, they have the special "MASTER" coating to improve the efficiency, initial UV-A output and maintenance of the lamp. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, combined with their high efficiency, these lamps represent the best choice for the environment. Optionally, for extra safety you can apply a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	13 000 h
Durée de vie utile (nom.)	12 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	10
Couleur	Actinic
Coordonnée trichromatique x (nominale)	225

Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	215
Dépréciation UV à 2000 heures	7 %
Dépréciation UV à 5000 heures	14 %
Dépréciation UV à 8000 heures	18 %


Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	15,9 W
Courant lampe (nom.)	0,335 A
Tension (nom.)	55 V

MASTER Actinic BL TL-D

Tension (nom.)	55 V
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T26
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	3,0 mg
UV	
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	4,0 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25


Nom de produit complet	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Full EOC	872790092696500
Code de commande	928022601003
Code 12NC	928022601003
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900926965
Conditionnement par carton	25
EAN/UPC – Boîte	8727900926972

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

MASTER Actinic BL TL-D

