



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Patice krytky                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referenční měření toku                       | Sphere                          |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)             | 15 000 h                        |
| Světelné technické                           |                                 |
| Kód barvy                                    | 840 [CCT of 4000K]              |
| Světelný tok                                 | 860 lm                          |
| Barevné konstrukce                           | Studené denní světlo            |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,38                            |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,38                            |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 4000 K                          |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 63 lm/W                         |
| Index podání barev (CRI)                     | 83                              |


| Provozní a elektrické            |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Spotřeba energie                 | 14,2 W          |
| Proud zdroje (jmen.)             | 0,380 A         |
| Řízení a stmívání                |                 |
| Stmívatelné                      | Ano             |
| Mechanické a materiály           |                 |
| Tvar žárovky                     | T8 [26 mm (T8)] |
| Certifikace a použití            |                 |
| Třída energetické účinnosti      | G               |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 2 mg            |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 2 mg            |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 15 kWh          |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423504          |

# MASTER TL-D Super 80

| Označení a balení        |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Objednací název produktu | MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25 |
| Celý název výrobku       | MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25 |
| Full EOC                 | 871150095381040                     |
| Objednací kód            | 95381040                            |
| Číslo materiálu (12NC)   | 928024384001                        |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Číslování SAP – počet v balení   | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500953810 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 25            |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500953827 |

## Rozměrové výkresy




| Product                             | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25 | 28 mm   | 361,2 mm | 368,3 mm | 365,9 mm | 375,4 mm |

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

## Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

## MASTER TL-D Super 80

### Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

