



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	860 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	63 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	83


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	14,2 W
Lampenstrom (Nom)	0,380 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh

MASTER TL-D Super 80

EPREL Registrierungsnummer	423504
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150095381040
Bestellcode	95381040
Material-Nr. (12NC)	928024384001


Lokaler Bestellcode	TLD14840
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500953810
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500953827

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

