



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	860 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	63 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	83
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	14,2 W

Curent lampă (nom.)	0,380 A
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	15 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423504
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25
Full EOC	871150095381040
Cod de comandă	95381040
Număr material (12NC)	928024384001
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500953810
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500953827

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

