



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší počet lúmenov na watt a lepšie podanie farieb než svetelný zdroj TL-D so štandardnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno používať v existujúcich svietidlách TL-D.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]
Svetelný tok	860 lm
Označenie farby	Studené denné svetlo
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	63 lm/W
Index podania farieb (CRI)	83
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	14,2 W

Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,380 A
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T8 [26 mm (T8)]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	2 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	2 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	15 kWh
Registračné číslo EPREL	423504
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25


MASTER TL-D Super 80

Úplný názov produktu	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25
Úplný kód produktu	871150095381040
Objednávkový kód	95381040
Č. materiálu (12NC)	928024384001
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1

Rozmerový obrázok




Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

Životnosť




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500953810
Čitateľ – počet balení v krabici	25
EAN/UPC – balenie	8711500953827

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm

MASTER TL-D Super 80

Životnosť



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

