



UVA

Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Reprographie (R)
Durée de vie moyenne (nom.)	11000 h
Durée de vie utile (nom.)	9000 h
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	10
Couleur	Actinique
Coordonnée trichromatique x (nom.)	222
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	210
Dépréciation à 500 heures	25 %
Dépréciation à 500 heures	40 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	15 W
Courant lampe (nom.)	0,335 A
Tension (nom.)	51 V

Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	5,5 mg
Ultra-Violet (UV)	
UV-B/UV-A (CEI)	0,2 %
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	3,15 W
Données logistiques	
Code de produit complet	871150089858640
Désignation Produit	Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Code barre produit (EAN)	8711500898586
Code de commande	89858640
Local Code	TLD15W10SECURA
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	928024701029
Poids net (pièce)	61,000 g

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TL-D 15W/10 SECU

Données photométriques

