



TL-D Blacklight Blue

TL-D 15W BLB 1SL/25

Světelné zdroje TL-D/08 Blacklight Blue jsou nízkotlaké rtuťové zářivky. Jejich vnitřní obal je potažen luminoforem vyzařujícím dlouhé vlny UV vyvolávající luminiscenční jevy.

Varování a bezpečnost


- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Certifikace a použití	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,0 mg
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8 000 h	UV záření	
Životnost (jmen.)	5 000 h	UV-A záření za 100 h (IEC)	3,0 W
Světelně technické		Označení a balení	
Kód barvy	108 [08 lead free glass]	Objednávací název produktu	TL-D 15W BLB 1SL/25
Barevné konstrukce	Blacklight Blue	Celý název výrobku	TL-D 15W BLB 1SL/25
Provozní a elektrické		Full EOC	871150095109040
Spotřeba energie	15,9 W	Objednávací kód	95109040
Proud zdroje (jmen.)	0,310 A	Číslo materiálu (12NC)	928024810803
Napětí (jmen.)	54 V	Číslování SAP – počet v balení	1
Napětí (jmen.)	54 V	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500951090
Mechanické a materiály		Číslování SAP – balení v krabici	25
Tvar žárovky	T26 [T 26 mm]	Pouzdro – EAN/UPC	8711500951106


TL-D Blacklight Blue

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W BLB 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W BLB 1SL/25

