



TL-D Schwarzlicht

TL-D 15W BLB 1SL/25

TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampf lampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)
Nutzlebensdauer (Nom)	5.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	108 [08 lead free glass]
Lichtfarbe	Schwarzlicht-Blau
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	15,9 W
Lampenstrom (Nom)	0,310 A
Spannung (Nom)	54 V
Spannung (Nom)	54 V

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T26 [T 26 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	5,0 mg
UV	
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	3,0 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-D 15W BLB 1SL/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D 15W BLB 1SL/25
Gesamt-Produktcode	871150095109040
Bestellcode	95109040
Material-Nr. (12NC)	928024810803
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500951090

TL-D Schwarzlicht

Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500951106

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W BLB 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W BLB 1SL/25

