



TL-D Blacklight Blue

F15T8/BLACKLIGHT/18 BLB LF6PK

Blyfritt lysrör med en diameter på 16 mm, som är belagd med ett fluorescerande pulver som ger långvägig UV-strålning för att generera ljusinnehållet

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	8 000 h
Durée de vie utile (nom.)	5 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	108 [08 lead free glass]
Désignation de couleur	Lumière noire-bleue
Fonctionnement et électricité	
Consommation	15,9 W
Courant de la lampe (nom.)	0,310 A
Tension (nom.)	54 V
Tension (nom.)	54 V
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T26 [T 26 mm]

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
UV	
Rayonnement UV-A 100 h (CEI)	3,0 W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F15T8/BLACKLIGHT/18 BLB LF6PK
Nom complet du produit	F15T8/BLACKLIGHT/18 BLB LF6PK
Code de commande	157602
Numéro de matériau (12 N.C.)	928024810821
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677157609
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677157604


TL-D Blacklight Blue

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F15T8/BLACKLIGHT/18 BLB	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
LF6PK					

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - F15T8/BLACKLIGHT/18 BLB LF6PK

