



TL-D Blacklight Blue

F15T8/BLACKLIGHT/18 BLB LF6PK

Blyfritt lysrör med en diameter på 16 mm, som är belagd med ett fluorescerande pulver som ger långvägig UV-strålning för att generera ljusinnehållet

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Blacklight Blue
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	8000 h
Durée de vie utile (nom.)	5000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	108 [08 Verre sans plomb]
Désignation de couleur	Blacklight Blue
SLMF 2 000 h nom.	10 %
SLMF 6 000 h nom.	15 %
Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	15.9 W
Courant de la lampe (nom.)	0,310 A
Tension (nom.)	54 V


Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (CEI)	0,2 %
Rayonnement UV-A 100 h (CEI)	3,0 W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F15T8/BLACKLIGHT/18 BLB LF6PK
EAN/CUP – Produit	046677157609
Code de commande	157602
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	928024810821
Poids net (pièce)	77,140 g

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

TL-D Blacklight Blue

Schéma dimensionnel



TL-D 15W/108

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F15T8/BLACKLIGHT/18	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
BLB LF6PK					

Données photométriques

