



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

Świetlówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	79
Strumień świetlny (Nom)	1300 lm
Oznaczenie koloru	żywność
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	85 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	43 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	74
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	30.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,360 A
Napiecie (Nom)	98 V


Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150070624940
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500706249
Kod zamówienia	70624940
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	928025402043
Waga netto (szt.)	113,000 g
ILCOS Code	FD-30/38/2A-E-G13

MASTER TL-D Food

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

TL-D Food 30W/79



Dane fotometryczne



Barwa Światta /79

Barwa Światta /79

Okres eksploatacji



MASTER TL-D Food

Okres eksploatacji

