



Actinic BL TL-E

Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20

Lampe fluorescente circulaire à vapeur de mercure basse pression

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	G10q
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9'000 h
Durée de vie utile (nom.)	4'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	10
Désignation de la couleur	Ultraviolet A
Dépréciation UV à 2000 heures	15 %
Dépréciation UV à 5000 heures	25 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	22 W
Courant lampe (nom.)	0.4 A
Tension (nom.)	62 V
Tension (nom.)	62 V
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	C-T29

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8 mg
UV	
Rayonnement UV-A 100 heures (CEI)	3.1 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20
Nom de produit complet	Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20
Code EOC	871150028513305
Code de commande	28513305
Code 12NC	928026201005
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500285133
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500285157


Actinic BL TL-E

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D (min)	F (max)	F (min)	E (min)	E (max)
Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20	30.9 mm	26.2 mm	155.6 mm	149.1 mm	205.0 mm	213.5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-E 22W/10 1CT/20

