



# MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

## TL-E 22W/840 1CT/12

Denna cirkelformade TL-ljuskälla (rördiameter 29 mm) möjliggör ljusfördelning i alla riktningar. Den är lämplig för användning i en mängd olika armaturer för olika syften, inklusive dekoration, i "männliga" miljöer som skolor, kontor, butiker och hem, samt för belysning av bostadsområden.

### Produktdata

| Allmän information                |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Socket                            | G10Q [ G10q]          |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 13000 h               |
| LSF 2 000 tim specificerat        | 80 %                  |
| LSF 4 000 tim specificerat        | 74 %                  |
| LSF 6 000 tim specificerat        | 70 %                  |
| LSF 8 000 tim specificerat        | 67 %                  |
| Ljusteknik                        |                       |
| Färgkod                           | 840 [ CCT av 4 000 K] |
| Ljusflöde (nom)                   | 1285 lm               |
| Ljusflöde (märkvärde) (nom)       | 1285 lm               |
| Färgbeteckning                    | Kallvit (CW)          |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)   | 4000 K                |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)      | 59 lm/W               |
| Färgåtergivningindex (nom)        | 80                    |
| LLMF 2 000 tim specificerat       | 90 %                  |
| LLMF 4 000 tim specificerat       | 87 %                  |
| LLMF 6 000 tim specificerat       | 85 %                  |

| LLMF 6 000 tim specificerat      | 84 %            |
|----------------------------------|-----------------|
| Drift och elektricitet           |                 |
| Power (Rated) (Nom)              | 22 W            |
| Lampström (nom)                  | 0,400 A         |
| Spänning (nom)                   | 62 V            |
| Temperatur                       |                 |
| Temperatur (nom)                 | 25 °C           |
| Styrenheter och dimring          |                 |
| Dimbara                          | Ja              |
| Användning och godkännande       |                 |
| Energieffektivitetsetikett (EEL) | B               |
| Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)   | 8 mg            |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim  | 24 kWh          |
| Produktdata                      |                 |
| Fullständig produktkod           | 872790084050600 |

# MASTER TL-E Cirkel Fullfärg


|   |                     |
|---|---------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | TL-E 22W/840 1CT/12 |
| EAN/UPC – Produkt                         | 8727900840506       |
| Beställningsnummer                        | 84050600            |
| Räknare – Antal per förpackning           | 1                   |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12                  |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Materialnummer (12NC) | 928026284070               |
| Nettovikt (stycke)    | 0,110 kg                   |
| ILCOS kod             | FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210 |

## Varning och Säkerhet

• Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


## Måttskiss




TL-E 22W/840

| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 22W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 26,2 mm | 205,0 mm | 213,5 mm | 149,1 mm | 155,6 mm |

## Fotometriska data



Ljusfärg /840



Ljusfärg /840

## MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

