

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER TL-E Circular Super 80

## TL-E 32W/830 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

### Údaje o produktu

General Information		zz systému 8000h jmen.	
Patice	G10Q [ G10q]		73 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	Operating and Electrical	
zř syst 2000h jm. 3h cykl	98 %	Power (Rated) (Nom)	32.0 W
zř syst 4000h jm. 3h cykl	77 %	Proud zdroje (jmen.)	0.450 A
zř syst 6000h jm. 3h cykl	60 %	Napětí (jmen.)	81 V
zř syst 8000h jm. 3h cykl	45 %	Temperature	
Light Technical		Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	2375 lm	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2375 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	74 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	35 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
zz systému 2000h jmen.	84 %	Úplný kód výrobku	871150055967815
zz systému 4000h jmen.	79 %		
zz systému 6000h jmen.	75 %		

# MASTER TL-E Circular Super 80


Objednací název produktu	TL-E 32W/830 ICT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500559678
Objednací kód	55967815
Local Code	TLE3283
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12

Materiál č. (12NC)	928026383070
Celková hmotnost (kus)	0,180 kg
ILCOS Code	FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy




TL-E 32W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/830 ICT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

## Fotometrické údaje



Barva světla /830



Barva světla /830

## MASTER TL-E Circular Super 80

