



# MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

## TL-E 32W/830 1CT/12

Denna cirkelformade TL-ljuskälla (rördiameter 29 mm) möjliggör ljusfördelning i alla riktningar. Den är lämplig för användning i en mängd olika armaturer för olika syften, inklusive dekoration, i "männliga" miljöer som skolor, kontor, butiker och hem, samt för belysning av bostadsområden.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G10Q [ G10q]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	13000 h
LSF 2 000 tim specificerat	98 %
LSF 4 000 tim specificerat	77 %
LSF 6 000 tim specificerat	60 %
LSF 8 000 tim specificerat	45 %
Ljusteknik	
Färgkod	830 [ CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	2375 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	2375 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	74 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	80
LLMF 2 000 tim specificerat	84 %
LLMF 4 000 tim specificerat	79 %
LLMF 6 000 tim specificerat	75 %

LLMF 6 000 tim specificerat	73 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Lampström (nom)	0,450 A
Spänning (nom)	81 V
Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	8 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	35 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150055967815

# MASTER TL-E Cirkel Fullfärg


Beställningsproduktnamn	TL-E 32W/830 1CT/12
EAN/UPC – Produkt	8711500559678
Beställningsnummer	55967815
E-nummer	8344450
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12

Materialnummer (12NC)	928026383070
Nettovikt (stycke)	0,180 kg
ILCOS kod	FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299

## Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


## Måttskiss




TL-E 32W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/830	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm
1CT/12						

## Fotometriska data



Ljutfärg /830



Ljutfärg /830

## MASTER TL-E Cirkel Fullfärg

