



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/840 1CT/12

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G10q
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	13 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Valovirta	2 375 lm
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	74 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	32,8 W


Lampun virta (nim.)	0,450 A
Jännite (nim.)	81 V
Jännite (nim.)	81 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	C-T29
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	8 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	8 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	33 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423509

MASTER TL-E Circular Super 80

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TL-E 32W/840 1CT/12
Koko tuotenimi	TL-E 32W/840 1CT/12
Full EOC	871150055968515
Paikallisen koodin kuvaus	4923475
Tilauuskoodi	928026384070
Tuotekoodi (12NC)	928026384070


Paikallinen koodi	4923475
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500559685
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8711500620712

Mittapiirros



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/840 1CT/12

