

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 40W/830 1CT/12

Daire şeklindeki bu TL lambası (tüp çapı 29 mm) her yöne ışık dağılımı sağlar. Çok çeşitli armatürlerde farklı amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, okullar, ofisler ve evler gibi insana yönelik uygulamalarda kullanılan dekoratif armatürler ve yerleşim bölgesi aydınlatmaları için uygundur.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G10Q [G10q]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	13.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işık Akısı	3.200 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Renk Türevi Koordinatı X (Nom)	0,44
Renk Türevi Koordinatı Y (Nom)	0,403
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80


Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	40,8 W
Lamba Akımı (Nom)	0,420 A
Voltaj (Nom)	110 V
Voltaj (Nom)	110 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	C-T9 [C-T9 29 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	8 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	41 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423511
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	TL-E 40W/830 1CT/12
Tam ürün adı	TL-E 40W/830 1CT/12
Tam ürün kodu	871150028476115
Sipariş kodu	28476115


Malzeme No. (12NC)	928027483070
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500284761
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500559524

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 40W/830 1CT/12

