

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER TL-E Circular Super 80

## TL-E 40W/865 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

### Údaje o produktu

General Information		zz systému 8000h jmen.	
Patice	G10Q [ G10q]		80 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	Operating and Electrical	
zřz syst 2000h jm. 3h cykl	98 %	Power (Rated) (Nom)	40.0 W
zřz syst 4000h jm. 3h cykl	77 %	Proud zdroje (jmen.)	0,420 A
zřz syst 6000h jm. 3h cykl	60 %	Napětí (jmen.)	110 V
zřz syst 8000h jm. 3h cykl	45 %	Temperature	
Light Technical		Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	3070 lm	Regulovatelné	Ano
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3070 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	44 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
zz systému 2000h jmen.	89 %	Úplný kód výrobku	872790084057500
zz systému 4000h jmen.	84 %		
zz systému 6000h jmen.	81 %		

## MASTER TL-E Circular Super 80


Objednací název produktu	TL-E 40W/865 1CT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900840575
Objednací kód	84057500
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	12

Materiál č. (12NC)	928027486570
Celková hmotnost (kus)	0,250 kg
ILCOS Code	FSC-40/65/1B-E-G10q-29/400

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Rozměrové výkresy



TL-E 40W/865

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

