



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 40W/865 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlania terenów mieszkaniowych.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G10q
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Strumień Świetlny	3 070 lm
Oznaczenie koloru	Zimne światło dzienne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,313
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,337
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	40,8 W
Lamp Current (Nom)	0,420 A
Napięcie (Nom)	110 V
Napięcie (Nom)	110 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	C-T29
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	8 mg

MASTER TL-E Circular Super 80

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	41 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423513
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 40W/865 1CT/12
Pełna nazwa produktu	TL-E 40W/865 1CT/12
Full EOC	872790084057500

Kod zamówienia	84057500
Materiał Nr (12NC)	928027486570
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900840575
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8727900840582

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

