



TL-M Rapid Start Standard Colours

TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

Zářivka TL-M RS (Rapid Start) (průměr trubice 38 mm) s externí silikonovou vrstvou a externím zapalovacím proužkem. Vhodná pro situace, kdy nízké teploty a vysoká vlhkost vyžadují rychlé a stabilní zapalování, a kdy není důležité barevné podání. Zářivky Rapid Start lze zapalovat bez pomoci startéru.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Napětí (jmen.)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	57 V	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13 000 h	Řízení a stmívání	
		Stmívatelné	Ano
Světelně technické		Mechanické a materiály	
Kód barvy	33-640	Tvar žárovky	T12 [38 mm (T12)]
Světelný tok	1 200 lm	Certifikace a použití	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8,0 mg
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4100 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62 lm/W	Označení a balení	
Index podání barev (CRI)	63	Objednávací název produktu	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25
Provozní a elektrické		Celý název výrobku	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25
Spotřeba energie	19,3 W	Full EOC	871150072372740
Proud zdroje (jmen.)	0,37 A		
Napětí (jmen.)	57 V		

TL-M Rapid Start Standard Colours

Objednací kód	72372740
Číslo materiálu (12NC)	928030003371
Místní kód	TLM2033
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500723727


Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500723734

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

