



TL-M Arranque Rápido

TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

La lámpara TL-M RS (encendido rápido) (diámetro de tubo de 38 mm) tiene un revestimiento de silicón y una tira de encendido externa. Es adecuada para situaciones en las que las bajas temperaturas y la alta humedad requieren un encendido rápido y estable pero la reproducción del color no es importante. Las lámparas de encendido rápido se pueden encender sin un cebador.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Voltaje (nom.)	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		57 V
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)		57 V
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	33-640	Regulable	Sí
Flujo luminoso	1.200 lm	Mecánicos y de carcasa	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Forma de la bombilla	T12 [38 mm (T12)]
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4100 K	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	62 lm/W	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,0 mg
Índice de reproducción cromática (IRC)	63	Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Consumo de energía	19,3 W	Nombre de producto del pedido	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25
Corriente de lámpara (nom.)	0,37 A		


TL-M Arranque Rápido

Nombre completo del producto	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150072372740
Código de pedido	72372740
Código 12NC	928030003371
Cantidad por paquete	1


EAN/UPC - Producto/Caja	8711500723727
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500723734

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

