



TL-M RS 38 mm arranque rápido

TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25

La lámpara TL-M RS (encendido rápido) Super 80 (diámetro de tubo de 38 mm) ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los colores estándar TL. La lámpara tiene un revestimiento de silicona externo y una tira de encendido externa. Es adecuada para situaciones en las que las bajas temperaturas y la alta humedad requieren un encendido rápido y estable. Las lámparas de encendido rápido se pueden encender sin un cebador.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Corriente de lámpara (nom.)	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Voltaje (nom.)	0,370 A
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	13.000 hora(s)	Voltaje (nom.)	57 V
Datos técnicos de la luz		Voltaje (nom.)	57 V
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Controles y regulación	
Flujo luminoso	1.250 lm	Regulable	Sí
Designación de color	Blanco frío (CW)	Mecánicos y de carcasa	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Forma de la bombilla	T12 [38 mm (T12)]
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	64 lm/W	Aprobación y aplicación	
Índice de reproducción cromática (IRC)	85	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,0 mg
Operativos y eléctricos		Consumo energético kWh/1000 h	24 kWh
Consumo de energía	19,3 W		


TL-M RS 38 mm arranque rápido

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25
Nombre completo del producto	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25
Full EOC	871150072405240
Código de pedido	72405240
Código 12NC	928030008471


Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500724052
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500724069

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm



Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25

