


TL-M Rapid Start Fullfärg

Fullständigt produktnamn	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25
Full EOC	871150072405240
Beskrivning av lokal kod	8343852
Beställningsnummer	72405240
Materialnummer (12NC)	928030008471
Lokal kod	8343852


SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500724052
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500724069

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25

